

**Skjutmått, mätområde: 3000 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415195 3000
GTIN	4045197997302
Artikelklass	42A

Beskrivning**Utförande:**

Bländfri mattförokromad nonie. Härdade och slipade mätytor. **Långa mätskänklar för mätning av stora arbetsstycken och arbetsstyck-Ø.** Med låsskruv. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändig mätning. Med fininställning.

Alla delar: Härdad

Norm: Verkstadsnorm

omkopplingsbar avläsning: mm / tum

Kalibrering: A1

avläsning: 0,05 mm

gradering: 1/20 mm

felgräns: 0,64 mm

skänkellängd: 200 mm

Ansats för inre mått – Ø: 50 mm

vikt: 19 kg

Teknisk beskrivning

felgräns	0,64 mm
Ansats för inre mått – Ø	50 mm
avläsning	0,05 mm
gradering	1/20 mm
skänkellängd	200 mm
vikt	19 kg
mätområde	0 - 3000 mm

omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Kalibrering	A1
Norm	Verkstadsnorm
Gradering nonie mm/tum	ja
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Produktslag	Verkstadsskjutmått

Tjänster

Kalibrering Skjutmått / djupmått maximaltmätområde 3000 mm	011030 3000
Signering laserskrift Typ	018940