

**Skjutmått, mätområde: 500 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415195 500
GTIN	4045197956637
Artikelklass	42A

Beskrivning**Utförande:**

Bländfri mattförkromad nonie. Härdade och slipade mätytor. **Långa mätskänklar för mätning av stora arbetsstycken och arbetsstyck-Ø.** Med låsskruv. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändig mätning.

Alla delar: Härdad

Norm: DIN 862

omkopplingsbar avläsning: mm / tum

Kalibrering: A1

avläsning: 0,05 mm

gradering: 1/20 mm

felgräns: 0,07 mm

skänkelängd: 150 mm

Ansats för inre mått – Ø: 20 mm

vikt: 1,1 kg

Teknisk beskrivning

skänkelängd	150 mm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
felgräns	0,07 mm
vikt	1,1 kg
avläsning	0,05 mm
mätområde	0 - 500 mm

gradering	1/20 mm
Ansats för inre mått – Ø	20 mm
Kalibrering	A1
Norm	DIN 862
Gradering nonie mm/tum	ja
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Produktslag	Verkstadsskjutmått

Tjänster

Kalibrering Skjutmått / djupmått maximaltmätområde 500 mm	011030 500
DAkS-kalibrering Skjutmått / djupmått maximalt mätområde 500 mm	011050 500
Signering laserskrift Typ	018940