

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: 5/8-16****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 5/8-16
GTIN	4062406039530
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 376
Kärnhåls-Ø	14,4 mm
Gängstigning	1,588 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftfyrkant □	9 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
Gäng-Ø	15,88 mm
Varvper tum	16
Antal skär Z	3
Gängdjup	47,64 mm
totallängd L	110 mm
Antal spånspår	3
Gängtyp	UN

gänga	5/8-16 UN
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp