

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ: 1.1/2-6****Beställningsdata**

Ordernummer	130031 1.1/2-6
GTIN	4062406038229
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	38,1 mm
Norm	DIN 376
Kärnhåls-Ø	33,7 mm
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	200 mm
Antal spånspår	4
Skafftyrkant □	24 mm
Gängstigning	4,233 mm
Gängdjup	76,2 mm
Antal skär Z	4
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	32 mm
Varvper tum	6
Gängtyp	UNC-LH

gänga	1.1/2-6 UNC LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp