

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: 0,390-27****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 0,390-27
GTIN	4062406039257
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	0,94 mm
Gäng-Ø	9,906 mm
Skaftdiameter D _s	10 mm
Norm	DIN 371
Skärmaterial	HSS E
Skaftfyrkant □	8 mm
Kärnhåls-Ø	9 mm
Gängdjup	19,812 mm
Antal spånspår	3
Varvper tum	27
Antal skär Z	3
totallängd L	100 mm
Gängtyp	UNS

gänga	0,390-27 UNS
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp