

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: 9/16-14****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 9/16-14
GTIN	4062406039479
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skafftyrkant <input type="checkbox"/>	9 mm
Antal spånspår	3
Gängstigning	1,814 mm
Varvper tum	14
Gäng-Ø	14,29 mm
Norm	DIN 376
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	3
Gängdjup	57,16 mm
Skaftdiameter D _s	11 mm
Kärnhåls-Ø	12,6 mm
totallängd L	110 mm
Gängtyp	UNS

gänga	9/16-14 UNS
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp