

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: NO.12-56****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 NO.12-56
GTIN	4062406038939
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängdjup	16,47 mm
Gängstigning	0,454 mm
Skafftyrkant □	4,9 mm
Varvper tum	56
Kärnhåls-Ø	5,05 mm
Antal skär Z	3
totallängd L	80 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
Antal spånspår	3
Gäng-Ø	5,49 mm
Norm	DIN 371
Gängtyp	UNS

gänga	12-56 UNS
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp