

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: 3/8-24****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 3/8-24
GTIN	4062406039219
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Varvper tum	24
Antal skär Z	3
Antal spånspar	3
Kärnhåls-Ø	8,5 mm
Norm	DIN 371
Gäng-Ø	9,525 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	10 mm
Skaftfyrkant □	8 mm
Gängstigning	1,058 mm
Gängdjup	28,59 mm
totallängd L	100 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	UNF

gänga	3/8-24 UNF
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp