

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: NO.2-64****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 NO.2-64
GTIN	4062406038748
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal spånspår	3
totallängd L	45 mm
Skafftyrkant □	2,1 mm
Norm	DIN 371
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	1,9 mm
Gängdjup	6,54 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D _s	2,8 mm
Varvper tum	64
Gängstigning	0,399 mm
Gäng-Ø	2,18 mm
Gängtyp	UNF

gänga	2-64 UNF
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp