

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: 1.1/8-7****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 1.1/8-7
GTIN	4062406042301
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal spånspår	4
totallängd L	180 mm
Kärnhåls-Ø	24,87 mm
Skaftfyrkant □	18 mm
Gängstigning	3,629 mm
Skärmaterial	HSS E
Varvper tum	7
Skaftdiameter D _s	22 mm
Antal skär Z	4
Gängdjup	57,15 mm
Norm	DIN 376
Gäng-Ø	28,575 mm
Gängtyp	UNC-LH

gänga	1.1/8-7 UNC LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp