

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: 1.1/8-10****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 1.1/8-10
GTIN	4062406040048
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Norm	DIN 376
Skafftyrkant □	18 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	22 mm
Gängstigning	2,54 mm
Gäng-Ø	28,575 mm
Kärnhåls-Ø	26,25 mm
totallängd L	180 mm
Varvper tum	10
Gängdjup	57,15 mm
Antal skär Z	4
Antal spånspar	4
Gängtyp	UNS

gänga	1.1/8-10 UNS
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp