

**HM-fräs, TiAlN, Ø DC: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	203618 12
GTIN	4045197958822
Artikelklass	12X

Beskrivning**Utförande:**

För **färdigbearbetningar**. Speciell geometri för optimal spåntransport. För **periferifräsning som färdigbearbetningsmoment**. Mycket stabilt utförande genom förstärkt kärna.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	12 mm
Tolerans nom.-Ø	h10
Matning f _z för valsfräsning i stål < 900 N/mm ²	0,08 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
Skärlängd L _c	26 mm
Spiralvinkel	45 grad
Matningsriktning	horisontell
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tandantal Z	6
totallängd L	83 mm
Hörnfavinkel	90 grad
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm

Typ	N
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,1×D vid valsfräsning
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	110 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 55 HRC	lämplig	70 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	60 m/min	H
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		

Tjänster

Skaftslipning Typ HB	129100 HB
----------------------	-----------