

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ: 2-14****Beställningsdata**

Ordernummer	130031 2-14
GTIN	4062406038670
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	101,6 mm
Varvper tum	14
Norm	DIN 376
Gäng-Ø	50,8 mm
Skafftyrkant □	32 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	40 mm
Antal spånspår	4
Antal skär Z	4
totallängd L	250 mm
Gängstigning	1,814 mm
Kärnhåls-Ø	49,25 mm
Gängtyp	UNS-LH

gänga	2-14 UNS LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp