

Garant**Konisk försänkare 100°, obelagd, Ytterdiameter DC: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150023 8
GTIN	4045197959553
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Enkel och vibrationsfri försänkning och avgradning.
Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s	6 mm
Utvändig \varnothing	8 mm
Antal skär Z	3
Matning f i stål < 500 N/mm ²	0,09 mm/v
totallängd L	49 mm
minsta försänkar- \varnothing för hål från	2 mm
Beläggning	obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare	100 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	Verkstadsnorm
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Färgring	Utan

Produktslag

Steg- och konisk försänkare

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	27 m/min	P
vått minimal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		