

Garant**Maskingängttappar för genomgående hål, TiN, Typ: 1/2-13****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 1/2-13
GTIN	4062406039400
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängdjup	38,1 mm
Antal skär Z	3
Varvper tum	13
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 376
Gäng-Ø	12,7 mm
Skaftfyrcant □	9 mm
totallängd L	110 mm
Antal spånsår	3
Skaftdiameter D _s	11 mm
Gängstigning	1,953 mm
Kärnhåls-Ø	10,73 mm
Gängtyp	UNC

gänga	1/2-13 UNC
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp