

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: NO.4-48****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 NO.4-48
GTIN	4062406038786
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	2,85 mm
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D _s	3,5 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	8,55 mm
Varvper tum	48
Antal spånspår	3
totallängd L	56 mm
Kärnhåls-Ø	2,4 mm
Skaftfyrkant □	2,7 mm
Gängstigning	0,529 mm
Antal skär Z	3
Gängtyp	UNF

gänga	4-48 UNF
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp