

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: NO.3-48****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 NO.3-48
GTIN	4062406041014
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Kärnhåls-Ø	2,05 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	7,56 mm
Antal skär Z	3
Gängstigning	0,529 mm
Gäng-Ø	2,52 mm
Skafftyrkant □	2,1 mm
totallängd L	50 mm
Norm	DIN 371
Varvper tum	48
Antal spånspår	3
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	2,8 mm
Gängtyp	UNC-LH

gänga	3-48 UNC LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp