

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: NO.12-28****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 NO.12-28
GTIN	4062406041229
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängstigning	0,907 mm
Gäng-Ø	5,49 mm
Varvper tum	28
Kärnhåls-Ø	4,7 mm
Norm	DIN 371
Antal spånspår	3
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
totallängd L	80 mm
Skaftfyrkant □	4,9 mm
Antal skär Z	3
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	16,47 mm
Gängtyp	UNF-LH

gänga	12-28 UNF LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp