


Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: 1.3/16-20****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 1.3/16-20
GTIN	4062406042318
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	28,97 mm
Norm	DIN 376
Varvper tum	20
Antal spånsår	4
Gäng-Ø	30,162 mm
Antal skär Z	4
Skaftfyrkant □	18 mm
Skaftdiameter D _s	22 mm
Gängdjup	60,32 mm
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	180 mm
Gängstigning	1,27 mm
Gängtyp	UN-LH

gänga	1.3/16-20 UN LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp