

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: NO.12-32****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 NO.12-32
GTIN	4062406041212
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Kärnhåls-Ø	4,8 mm
Gäng-Ø	5,49 mm
Gängdjup	16,47 mm
Varvper tum	32
Antal spånspar	3
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
Skaftfyrkant □	4,9 mm
totallängd L	80 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	3
Gängstigning	0,794 mm
Norm	DIN 371
Gängtyp	UNEF-LH

gänga	12-32 UNEF LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp