

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: 1.3/8-16****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 1.3/8-16
GTIN	4062406042516
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	4
Kärnhåls-Ø	33,4 mm
Antal spånspar	4
Gängstigning	1,588 mm
Varvper tum	16
totallängd L	200 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftfyrkant □	22 mm
Skaftdiameter D _s	28 mm
Gäng-Ø	34,925 mm
Norm	DIN 376
Gängdjup	69,85 mm
Gängtyp	UN-LH

gänga	1.3/8-16 UN LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp