

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: 1/4-48****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 1/4-48
GTIN	4062406041250
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	3
Gäng-Ø	6,35 mm
totallängd L	80 mm
Gängstigning	0,529 mm
Antal spånspår	3
Skaftdiameter D _s	7 mm
Skaftfyrkant □	5,5 mm
Gängdjup	19,05 mm
Norm	DIN 371
Varvper tum	48
Kärnhåls-Ø	5,85 mm
Gängtyp	UNS-LH

gänga	1/4-48 UNS LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp