

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: 3/4-12****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 3/4-12
GTIN	4062406041915
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter D <sub>s</sub>	14 mm
Kärnhåls-Ø	17 mm
Antal spånspar	3
Antal skär Z	3
Skaftfyrkant □	11 mm
totallängd L	125 mm
Gängdjup	38,1 mm
Varvper tum	12
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	2,117 mm
Gäng-Ø	19,05 mm
Norm	DIN 376
Gängtyp	UN-LH

gänga	3/4-12 UN LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp