

**Garant****Maskingängttappar för bottenhål, obelagd, Typ: 1.1/2-16****Beställningsdata**

Ordernummer	130040 1.1/2-16
GTIN	4062406044893
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter D <sub>s</sub>	32 mm
Gängdjup	95,25 mm
Gäng-Ø	38,1 mm
Gängstigning	1,588 mm
totallängd L	200 mm
Antal skär Z	4
Kärnhåls-Ø	36,6 mm
Norm	DIN 376
Skaftfyrkant □	24 mm
Antal spånspår	4
Varvper tum	16
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	UN

gänga	1.1/2-16 UN
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp