

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, Typ: 3/4-10****Beställningsdata**

Ordernummer	130040 3/4-10
GTIN	4062406044169
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	4
totallängd L	125 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	14 mm
Gäng-Ø	19,05 mm
Kärnhåls-Ø	16,46 mm
Antal skär Z	4
Skafftyrkant □	11 mm
Norm	DIN 376
Varvper tum	10
Gängdjup	47,63 mm
Gängstigning	2,54 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	UNC

gänga	3/4-10 UNC
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp