

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, Typ: NO.10-24****Beställningsdata**

Ordernummer	130041 NO.10-24
GTIN	4062406045647
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	6 mm
Skaftfyrkant □	4,9 mm
Gängdjup	12,1 mm
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 371
Kärnhåls-Ø	3,82 mm
Gäng-Ø	4,826 mm
Varvper tum	24
Antal skär Z	3
totallängd L	70 mm
Antal spånspar	3
Gängstigning	1,058 mm
Gängtyp	UNC-LH

gänga	10-24 UNC LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp