

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, Typ: 2-18****Beställningsdata**

Ordernummer	130041 2-18
GTIN	4062406047610
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängdjup	127 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	4
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	40 mm
Norm	DIN 376
Kärnhåls-Ø	49,5 mm
Gängstigning	1,411 mm
totallängd L	250 mm
Antal skär Z	4
Varvper tum	18
Skaftfyrkant □	32 mm
Gäng-Ø	50,8 mm
Gängtyp	UNS-LH

gänga	2-18 UNS LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp