

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, Typ: NO.3-56****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 NO.3-56
GTIN	4062406047726
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	0,454 mm
Skafftyrkant □	2,1 mm
Norm	DIN 371
Gäng-Ø	2,515 mm
Antal skär Z	3
Gängdjup	6,29 mm
Skaftdiameter D _s	2,8 mm
Kärnhåls-Ø	2,15 mm
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	50 mm
Varvper tum	56
Antal spånspar	3
Gängtyp	UNF

gänga	3-56 UNF
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp