

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 1-10****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 130046 1-10 |
| GTIN | 4062406051112 |
| Artikelklass | 10N |

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|---------|
| Varvper tum | 10 |
| Gäng-Ø | 25,4 mm |
| Antal spånspar | 4 |
| totallängd L | 160 mm |
| Gängstigning | 2,54 mm |
| Skaftdiameter D _s | 20 mm |
| Skärmaterial | HSS E |
| Antal skär Z | 4 |
| Norm | DIN 376 |
| Gängdjup | 63,5 mm |
| Skaftfyrkant □ | 16 mm |
| Kärnhåls-Ø | 23 mm |
| Gängtyp | UNS-LH |

| | |
|-----------------------|--|
| gänga | 1-10 UNS LH |
| Beläggning | TiN |
| Gängnorm | ASME B1.1 |
| Toleransklass | 2B +0,10 |
| Toleransklass | 2B +0,20 |
| Toleransklass | 1B |
| Toleransklass | 2B +0,05 |
| Toleransklass | 2B |
| Toleransklass | 3B |
| Skärfasform | C |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till 2xD vid bottenhål |
| Skärriktning | Vänster |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Gängtapp |