

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, Typ: NO.4-40****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 NO.4-40
GTIN	4062406047757
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 371
Kärnhåls-Ø	2,27 mm
Antal skär Z	3
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D _s	3,5 mm
Skaftfyrkant □	2,7 mm
Gängdjup	7,1 mm
Varvper tum	40
Antal spånsår	3
Gängstigning	0,635 mm
totallängd L	56 mm
Gäng-Ø	2,845 mm
Gängtyp	UNC

gänga	4-40 UNC
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp