

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 1-12****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 1-12
GTIN	4062406051105
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Varvper tum	12
Norm	DIN 376
Antal skär Z	4
totallängd L	160 mm
Gängdjup	63,5 mm
Skafftyrkant □	16 mm
Gäng-Ø	25,4 mm
Gängstigning	2,117 mm
Antal spånspår	4
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D _s	20 mm
Kärnhåls-Ø	23,25 mm
Gängtyp	UNF-LH

gänga	1-12 UNF LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp