

Garant**Maskingängttappar för bottenhål, TiN, Typ: 2-20****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 2-20
GTIN	4062406049843
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

totallängd L	250 mm
Gäng-Ø	50,8 mm
Gängdjup	127 mm
Antal spånspår	4
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D _s	40 mm
Varvper tum	20
Antal skär Z	4
Gängstigning	1,27 mm
Kärnhåls-Ø	49,58 mm
Skaftfyrkant □	32 mm
Gängtyp	UN

gänga	2-20 UN
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp