

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 1-20****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 1-20
GTIN	4062406051068
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Varvper tum	20
Gängstigning	1,27 mm
Antal spånspar	4
Skaftfyrkant □	16 mm
Norm	DIN 376
Antal skär Z	4
Kärnhåls-Ø	24,3 mm
totallängd L	160 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	20 mm
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	25,4 mm
Gängdjup	63,5 mm
Gängtyp	UNEF-LH

gänga	1-20 UNEF LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp