

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 1/4-48****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 1/4-48
GTIN	4062406050214
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängdjup	15,9 mm
Varvper tum	48
Gängstigning	0,529 mm
Antal skär Z	3
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D _s	7 mm
totallängd L	80 mm
Norm	DIN 371
Antal spånspår	3
Skaftfyrcant □	5,5 mm
Gäng-Ø	6,35 mm
Kärnhåls-Ø	5,85 mm
Gängtyp	UNS-LH

gänga	1/4-48 UNS LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp