

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 11/16-12****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 11/16-12
GTIN	4062406050801
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 376
Skafftyrkant □	11 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	4
Gängdjup	43,7 mm
totallängd L	125 mm
Skaftdiameter D _s	14 mm
Kärnhåls-Ø	15,5 mm
Varvper tum	12
Antal spånspår	4
Gängstigning	2,117 mm
Gäng-Ø	17,462 mm
Gängtyp	UN-LH

gänga	11/16-12 UN LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp