

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 5/16-36****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 5/16-36
GTIN	4062406050313
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 371
Skafftyrkant □	6,2 mm
Skaftdiameter D _s	8 mm
Gäng-Ø	7,938 mm
Gängdjup	19,85 mm
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	90 mm
Antal spånspår	3
Gängstigning	0,706 mm
Varvper tum	36
Kärnhåls-Ø	7,25 mm
Antal skär Z	3
Gängtyp	UNS-LH

gänga	5/16-36 UNS LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp