

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 5/8-18****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 5/8-18
GTIN	4062406050726
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skafftyrkant <input type="checkbox"/>	9 mm
Gängstigning	1,411 mm
Antal skär Z	3
totallängd L	110 mm
Norm	DIN 376
Antal spånspår	3
Gängdjup	39,7 mm
Kärnhåls-Ø	14,5 mm
Gäng-Ø	15,875 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	12 mm
Varvper tum	18
Gängtyp	UNF-LH

gänga	5/8-18 UNF LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp