

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: NO.12-24****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 NO.12-24
GTIN	4062406050191
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängdjup	13,7 mm
Antal skär Z	3
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
Gängstigning	1,058 mm
Skaftfyrkant □	4,9 mm
Norm	DIN 371
Antal spånspår	3
totallängd L	80 mm
Gäng-Ø	5,486 mm
Varvper tum	24
Kärnhåls-Ø	4,47 mm
Gängtyp	UNC-LH

gänga	12-24 UNC LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp