

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: NO.1-72****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 NO.1-72
GTIN	4062406049928
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	1,55 mm
Antal spånspår	2
Gängdjup	4,635 mm
Gäng-Ø	1,854 mm
Skaftdiameter D _s	2,8 mm
Norm	DIN 371
Varvper tum	72
Gängstigning	0,353 mm
Antal skär Z	2
totallängd L	45 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftfyrcant □	2,1 mm
Gängtyp	UNF-LH

gänga	1-72 UNF LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp