

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål,  
obelagd, Typ: 2.1/4-18****Beställningsdata**

Ordernummer	130051 2.1/4-18
GTIN	4062406053352
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	6
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	45 mm
totallängd L	160 mm
Gäng-Ø	57,15 mm
Gängdjup	85,73 mm
Antal spånspår	6
Skaftfyrkant □	35 mm
Skärmaterial	HSS
Varvper tum	18
Kärnhåls-Ø	55,75 mm
Gängstigning	1,411 mm
Gängtyp	UNS-LH
gänga	2.1/4-18 UNS LH

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp