

Garant**Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, Typ: 5-10****Beställningsdata**

Ordernummer	130050 5-10
GTIN	4062406053284
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s	56 mm
totallängd L	180 mm
Skärmaterial	HSS
Gängstigning	2,54 mm
Antal spånspår	12
Antal skär Z	12
Varvper tum	10
Kärnhåls- \emptyset	124,7 mm
Skaftfyrkant \square	44 mm
Gängdjup	190,5 mm
Gäng- \emptyset	127 mm
Gängtyp	UNS
gänga	5-10 UNS

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp