

Garant**Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, Typ: 4-14****Beställningsdata**

Ordernummer	130050 4-14
GTIN	4062406053000
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Varvper tum	14
Antal spånspår	12
Skaftdiameter D_s	56 mm
Kärnhåls- \emptyset	100 mm
totallängd L	180 mm
Gängstigning	1,814 mm
Antal skär Z	12
Skärmaterial	HSS
Gängdjup	152,4 mm
Gäng- \emptyset	101,6 mm
Skaftfyrkant \square	44 mm
Gängtyp	UNS
gänga	4-14 UNS

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp