

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN,
Typ: 2.1/4-8****Beställningsdata**

Ordernummer	130056 2.1/4-8
GTIN	4062406055660
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	54,1 mm
Antal spånspår	6
Skärmaterial	HSS
Antal skär Z	6
Skaftfyrkant □	35 mm
Gäng-Ø	57,15 mm
Gängstigning	3,175 mm
Gängdjup	85,73 mm
Varvper tum	8
totallängd L	160 mm
Skaftdiameter D _s	45 mm
Gängtyp	UN-LH
gänga	2.1/4-8 UN LH

Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp