



NC-kraftskruvstycke NC8, Typ: 125L



Beställningsdata

Ordernummer	360405 125L
GTIN	4250364403375
Artikelklass	34A

Beskrivning

Utförande:

Små yttermått: Optimalt förhållande mellan spännvidd och totallängd. Önskad spännkraft kan förvälas **utan verktyg: i 11 steg:** Backbredd 90 mm, **i 4 steg:** Backbredd 125 / 160 / 200 mm. Mycket fast grundstomme av GJS-60, **över- och undersidan slipade, parallellitet 0,02 mm.**

Kännetecken:

Helkapslad och nitrerad spindel som kräver lite underhåll!

- **Ökad funktionssäkerhet.**
- **Optimerat spånskydd.**
- **Minsta möjliga rengöringsarbete.**

Användningsdata:

Kan användas horisontellt eller på sidan, **eftersom sidoytorna är slipade med en noggrannhet på -0,05 mm.**

leveransinnehåll:

Inkl. 2 stegbackar (= standard!), 1 handvev, 4 spännjärn.

Specialtillbehör:

- **Adapterplattor för snabbbyte av backar Xtric nr 361293;361294 strl.125.**
- **Adapterplattor nr 361297; 361298 storlek 125.**
- **Spännbultar nr 360025 – 25 M10.**

OBS!:

- **Ytermått/backgränssnitt NC 8 identiska med Allmatic TC/LC.**
- **NC 8 (nr 360405) ersätter produkterna LC (nr 360500) och TC (nr 360400).**
- **Storlekar 125 MX och 125 LX levereras med backar nr 361295 125 och 361296 125.**

Teknisk beskrivning

grundhållarlängd a	530 mm
Utförande	Nollpunktspännsystem
r ±0,015	216 mm
backhöjd h	39,5 mm
Typ	125
Längsgående spår I H7	20 mm
spännvidd b	0 - 314 mm
färgkod för passande tillbehör	NC8
t	144 mm
m	278 mm
Krysspår n H7	20 mm
totallängd L	615 mm
Spännvidd d	87 - 445 mm
vikt	43 kg
spännkraft upp till max	40 kN
Grundstomhöjd c -0,02	100 mm
Antal gänga för arbetsstyckanslag	7
Tappbredd B ₁ -0,05	126 mm
Serie	NC8
Produktslag	Maskinskruvstycke

Tillbehör

Gängavstrykarset Typ 125

360822 125