



## NC-kraftskruvstycke NC8, Typ: 200



### Beställningsdata

Ordernummer	360405 200
GTIN	4250364403412
Artikelklass	34A

### Beskrivning

#### Utförande:

**Små yttermått:** Optimalt förhållande mellan spännvidd och totallängd. Önskad spännkraft kan förvälas **utan verktyg: i 11 steg:** Backbredd 90 mm, **i 4 steg:** Backbredd 125 / 160 / 200 mm. Mycket fast grundstomme av GJS-60, **över- och undersidan slipade, parallellitet 0,02 mm.**

#### Kännetecken:

**Helkapslad och nitrerad spindel som kräver lite underhåll!**

- **Ökad funktionssäkerhet.**
- **Optimerat spånskydd.**
- **Minsta möjliga rengöringsarbete.**

Stommen motsvarar dim. 160.

#### Användningsdata:

Kan användas horisontellt eller på sidan, **eftersom sidoytorna är slipade med en noggrannhet på -0,05 mm.**

#### leveransinnehåll:

Inkl. 2 stegbackar (= standard!), 1 handvev, 4 spännjärn.

#### OBS!:

- **Ytermått/backgränssnitt NC 8 identiska med Allmatic TC/LC.**
- **NC 8 (nr 360405) ersätter produkterna LC (nr 360500) och TC (nr 360400).**
- **Storlekar 125 MX och 125 LX levereras med backar nr 361295 125 och 361296 125.**

### Teknisk beskrivning

Utförande	Nollpunktspännsystem
-----------	----------------------

spännvidd b	0 - 246 mm
grundhållarlängd a	530 mm
vikt	60 kg
Typ	200
Grundstomhöjd c -0,02	115 mm
färgkod för passande tillbehör	NC8
totallängd L	615 mm
backhöjd h	60 mm
Spännvidd d	189 - 435 mm
spännkraft upp till max	60 kN
Längsgående spår I H7	20 mm
r ±0,015	164 mm
t	164 mm
m	234 mm
Krysspår n H7	20 mm
Tappbredd B <sub>1</sub> -0,05	164 mm
Antal gånga för arbetsstyckanslag	5
Serie	NC8
Produktslag	Maskinskruvstycke