




Roterande fil Z7 – medel, dubbeltandning X-cut, VHM, Typ: E1220



Beställningsdata

Ordernummer	540750 E1220
GTIN	4045197967213
Artikelklass	52D

Beskrivning

Utförande:

Skaft-Ø 6 mm.

HOLEX roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgrädnig, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Teknisk beskrivning

Formbeskrivning	Dropppform
Tandningsfinhetsgrad	medel
Skaft-Ø	6 mm
Huvud-Ø	12 mm
Tandningstyp	m. sicksacktandning
totallängd	60 mm
Form	E1220
förkortning tandning	Z7
huvudlängd	20 mm

Serie	Filtandning Z7
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
Uni	lämplig		