



## Nålmärkare FlyMarker® mini 65/30 Batteridrift, batterikapacitet: 2X2Ah



### Beställningsdata

Ordernummer	085757 2X2
GTIN	2050001945945
Artikelklass	04F

### Beskrivning

#### Utförande:

För varaktigt märkning, markering och påskrift på enstaka och serietillverkade delar av många olika material (stål, rostfritt stål, aluminium, koppar, mässing, plaster, verktygsstål, härdade stål upp till 62 HRC).

- **Kraftfull elektromagnetisk märknåldrivning.**
- **Enkelt och intuitivt användbart program med lösenordsskydd.**
- **Färgdisplay med hög upplösning.**
- **Förhandsgranskning för säkra märkningar.**
- **Slaghållfast hölje.**
- **Gränssnitt: USB-A, USB-B och Ethernet.**
- **Teckensnitt: Punktmatris med raster 5×7 eller 9×13, teckenstorlek 1,0 – 10,0 mm och större.**
- **Tecken snitt för storlekar över 10,0 mm på förfrågan.**
- **Högklassiga dubbelstyrda linjärstyrningar för exakta märkningsresultat.**
- **Rundtdelmärkning radiellt och axiellt samt cirkelbågmärkning.**
- **Inkl. HPGL-paket (för märkning av enskilda logotyper och märkningar, CE-märkning inkl.)**
- **Inkl. Komfort-paket (t.ex. för skiktidentifiering, förpositionering, multipelmärkning, osv.)**
- **Inbyggt minne för flera hundra märkningsfiler, fonter och logotyper.**
- **Finns på 15 språk.**

Extremt lätthanterligt, 100% mobilt **batteridrivet handmärkningssystem** med inbyggt tangentbord och LC-färgdisplay med hög upplösning.

Märkningsfält: 65 × 30 mm.

### Norm:

För hållbar märkning och textning på enstaka och serieproducerade delar av olika material (stål, rostfritt stål, aluminium, koppar, mässing, plaster, verktygsstål, härdade stålqualiteter upp till 62 HRC).

- **Kraftfull elektromagnetisk drivning av märknålen.**
- **Enkel, intuitiv och lättanvänd programvara med lösenordsskydd.**
- **Färgskärm med hög upplösning.**
- **Förhandsgranskning för säkra märkningar.**

### leveransinnehåll:

Inklusive mobilt verktyg, märknål 90° i solid hårdmetall, inställningsvinkel med halkskyddande beläggning, inställningstolk och väska, **2x18 V li-Ionbatterier**, laddare.

### OBS!:

Som tillval finns: Magnethållarplåt nr 085758 65/30, pelarstativ nr 085783 MINI.

maximal markeringsfält höjd: 30 mm

datautgång: USB-gränssnitt

batterikapacitet: 2 Ah

märkspänning: 18 V

vikt inklusive batteri: 2,4 kg

## Teknisk beskrivning

typhöjd	10 mm
batterikapacitet	2 Ah
datautgång	USB-gränssnitt
tillverkarens beteckning	FlyMarker® mini 65/30
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Antal ingående batterier	2
Batterityp	Litiumjon
märkspänning	18 V
vikt inklusive batteri	2,4 kg
maximal markeringsfältbredd	65 mm
maximal markeringsfält höjd	30 mm
Produktslag	Nålmärkare

**Tillbehör**

Logoframställning från fil Typ LOGO	085785 LOGO
Märknål för FlyMarker® Vinkel hos märknålsspetsen 90 grad	085790 90
Märknål för FlyMarker® Vinkel hos märknålsspetsen 60 grad	085790 60
Märknål för FlyMarker® Vinkel hos märknålsspetsen 110 grad	085790 110
Pelarstativ för stationär användning. Typ MINI	085783 MINI
Magnethållare för FlyMarker® mini Typ 65/30	085758 65/30