

**Kapskiva PREMIUM*** EXTRA TUNN, skiv-Ø: 115mm****Beställningsdata**

Ordernummer	563406 115
GTIN	9009012019322
Artikelklass	53T

Beskrivning**Utförande:**

Specialtyp för kapning av **ickejärnmetaller som t.ex. aluminium, mässing och brons.**

Användningsdata:

För handkapning med el- och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. skärhastighet v_c 80 m/s.

Specifikation:

A60N-BFP.

OBS!:

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas.

Teknisk beskrivning

skiv-Ø	115 mm
Formbeskrivning	rak
Specifikation	A60N-BFP
hål-Ø	22,23 mm

skivbredd	1 mm
för materialtjocklek	3 - 5 mm
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	Aluminium
optimerad för material	järfria metaller
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
CuZn	lämplig		
torrt	lämplig		