

Garant**Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN, Typ: 2.1/8-8****Beställningsdata**

Ordernummer	130055 2.1/8-8
GTIN	4062406054458
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	3,175 mm
Gängdjup	80,96 mm
Skaftdiameter D _s	40 mm
Kärnhåls-Ø	51 mm
Skärmaterial	HSS
Antal skär Z	6
Varvper tum	8
Gäng-Ø	54 mm
totallängd L	140 mm
Skaftfyrkant □	32 mm
Antal spånspår	6
Gängtyp	UN
gänga	2.1/8-8 UN

Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängttapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp