

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN,  
Typ: 2.3/4-8****Beställningsdata**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Ordernummer  | 130056 2.3/4-8 |
| GTIN         | 4062406055929  |
| Artikelklass | 10N            |

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Antal spånspår               | 8             |
| Skärmaterial                 | HSS           |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 50 mm         |
| Skaftfyrkant □               | 39 mm         |
| Kärnhåls-Ø                   | 66,8 mm       |
| Gängstigning                 | 3,175 mm      |
| Varvper tum                  | 8             |
| totallängd L                 | 160 mm        |
| Gäng-Ø                       | 69,85 mm      |
| Gängdjup                     | 104,78 mm     |
| Antal skär Z                 | 8             |
| Gängtyp                      | UN-LH         |
| gänga                        | 2.3/4-8 UN LH |

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Beläggning            | TiN                                                 |
| Flankvinkel           | 60 grad                                             |
| Gängnorm              | ASME B1.1                                           |
| Toleransklass         | 2B +0,10                                            |
| Toleransklass         | 2B +0,20                                            |
| Toleransklass         | 1B                                                  |
| Toleransklass         | 2B +0,05                                            |
| Toleransklass         | 2B                                                  |
| Toleransklass         | 3B                                                  |
| Skärfasform           | C                                                   |
| Skaft                 | Cylindriskt skaft med h9                            |
| Invändig              | nej                                                 |
| Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål<br>och genomgående hål |
| Skärriktning          | Vänster                                             |
| Typ av gängverktyg    | Maskingängtapp för<br>konventionell bearbetning     |
| Färgring              | Utan                                                |
| Produktslag           | Gängtapp                                            |